



编辑联系人：

Jana Stender

CPC

电话: +1 952-380-6263

电子邮件: jana.stender@cpcworldwide.com



请点击[这里](#)查看高分辨率照片。

请点击[这里](#)观看信息视频。

适用于更高流量的生物工艺的全新 AseptiQuik® 接头

适用于大批量、大流量生物工艺的 CPC 不分公母接头

明尼苏达州圣保罗 – 2018 年 4 月 17 日 – 不分公母 AseptiQuik® 无菌接头制造商 [CPC \(Colder Products Company\)](#) 推出了该接头的一英寸型号，可为大规模生物工艺运营中的大批量、大流量输送管道提供更高的流速。该产品已于纽约 INTERPHEX 展会上发布。

CPC 生物工艺业务总监 John Boehm 表示：“当今的生物工艺市场需要更高流速的接头。”

他还补充说：“客户想要使用简单的无菌接头，确保更高流量下的流道无菌性和可靠性。全新的 1 英寸 AseptiQuik L 接头是市场上最易使用、不分公母的大型接头。”

1 英寸接头比 1/2 英寸接头的流速高 3.5 倍，这对于大容量生物反应器来说是关键的性能。不分公母接头可简化使用、操作员培训、库存管理，且无需可能导致泄漏或引发污染风险的适配器。耐用的设计可保证可靠的性能，且无需使用卡箍、夹具和焊管机。

AseptiQuik L 系列的整体拉片起到保护罩的作用，不仅降低了部件的复杂性，还确保同时去除两个膜片。该接头的“翻转—咔嗒—拉拔”轻松组装流程和确认连接的“咔嗒声”还有助于减少操作员的失误。

对于当前的 AseptiQuik 用户，AseptiQuik L 接头的验证、规格匹配和实施可无缝完成。全新的接头采用与其他 AseptiQuik 产品相同的连接流程。这简化了制定培训和标准操作程序 (SOP) 的工作。此外，接头上的数据代码可提供简单的可追溯性，快速扫描即可立即访问重要的产品信息。用户可通过数据代码了解产品规格、制造日期，以及获取验证报告和培训视频。

有关不分公母 AseptiQuik L 系列的性能和多功能性或 CPC 提供的任何其他 10,000 多种创新连接解决方案的更多信息，请访问 cpcworldwide.com。

关于 AseptiQuik® 接头

AseptiQuik® 接头可实现快速、轻松的无菌连接，即使处于非无菌环境 — 这是进行生物制药及开发细胞和基因疗法的关键能力。AseptiQuik® 连接技术拥有广泛的选择，包括尺寸为 1/8 至 1 英寸、不分公母和分公母的接头，可以较低的失误风险轻松输送介质。坚固耐用、性能可靠，无需卡箍、夹具或焊管机，可提供高质量的一次性无菌连接。

#

关于 CPC

CPC (Colder Products Company) 是为生命科学、生物加工、工业和化学品处理市场提供快卸接头、管件和连接器的领先供应商。CPC 是 Dover Corporation 集团的一家运营公司。如需免费产品目录或更多信息，请联系：Colder Products Company, 1001 Westgate Drive, St. Paul, MN 55114。电话：651-645-0091。免费电话：800-444-2474。传真：651-645-5404。网站：cpcworldwide.com

CPC、Colder Products、Colder Products Company 以及 Dover 是经美国专利和商标局注册的商标。